

В КОМПЛЕКТЕ МАНИПУЛЯТОР СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ

Позволяет точно позиционировать затачиваемый инструмент относительно абразивного диска

ТОЧИЛО ОСНАЩАЕТСЯ СИСТЕМОЙ БЫСТРОЙ СМЕНЫ И ФИКСАЦИИ АБРАЗИВОВ ADEMS ASAB

Смена заточных кругов проводится за 5 секунд



БАЗОВЫЙ НАБОР ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИНСТРУМЕНТА

на станке ADEMS GMT II

Описание:

Мы разработали оптимальный по составу и цене набор для заточки маникюрного, педикюрного и медицинского инструмента.

Заботливыми сотрудниками компании ADEMS для состава набора подобрано оборудование и расходные материалы высокого качества, чтобы вы смогли сразу после покупки набора приступить к заточке.

Набор предназначен для заточки маникюрного, педикюрного и медицинского инструмента. Базовый набор позволит затачивать инструмент с постоянным качеством даже начинающим мастерам с минимальными навыками заточки.

Набор компактный, может быть установлен в студиях заточки как с малым так и большим рабочим пространством.

В состав набора включены необходимые дополнительные и расходные материалы для заточки инструмента. **Получая набор, вы получаете готовое решение для открытия своего дела по заточке.**

В состав набора включен станок для заточки маникюрного, педикюрного и медицинского инструмента ADEMS GMT II.

Артикул : 11A70007

Станок оснащен манипулятором собственной конструкции, который позиционирует затачиваемый инструмент относительно абразивного диска, а так же облегчает контроль заточки инструмента без извлечения инструмента из держателя манипулятора.

Точило оснащается системой быстрой смены и фиксации абразивов ADEMS ASAB, смена заточных кругов проводится за 5 секунд. Механизм регулирования высоты точила облегчает технологию заточки.

Станок оснащен преобразователем частоты для изменения скорости вращения и изменения направления вращения двигателя, что позволит расширить перечень услуг по заточке инструмента.

Заточка производится путем фиксации инструмента в манипуляторе, выставления необходимого угла заточки и регулированием прижима манипулятора с инструментом к абразиву. В качестве абразивного материала применяется абразивная бумага, алмазные, абразивные или полировальные круги.

Что затачивать?

Объект для заточки	Уровень сложности	Способ заточки	Степень удобства
	средний	на манипуляторе	
	низкий	ручной	
	средний	на манипуляторе/ ручной	
	средний	ручной	

Комплектация

- Станок для заточки маникюрного инструмента ADEMS GMT II - 1 шт.;
- Преобразователь частоты для станка ADEMS GMT II - 1 шт.;
- Манипулятор - 1 шт.;
- Опора резиновая - 4 шт.;
- Ключ для установки абразивов - 2 шт.;
- Ключ шестигранный №5 - 1 шт.;
- ADEMS PROfix (ПРАВЫЙ) - комплект фиксации абразивного круга для станков ADEMS GMT II и ADEMS Pro 2 - 3 шт.;
- ADEMS PROfix (ЛЕВЫЙ) - комплект фиксации абразивного круга для станков ADEMS GMT II и ADEMS Pro 2 - 1 шт.;
- Диск алюминиевый с магнитом - 1 шт.;
- Диск металлический Ø125 мм - 9 шт.;
- Круг алмазный шлифовальный (тарелка) 20/14 125x16x2x10x32 12A220 АСН Полтава - 1 шт.;
- Круг абразивный заточной 150x13x32 мм 25А F180 К 6 V - 1 шт.;
- Круг кожаный для снятия заусенца и полировки Ø125 мм - 1 шт.;
- Круг полировальный вулканитовый 150x20x32 С100 MF R 22 м/с 190-0-0-0-0 ЭЛАКС - 1 шт.;
- Круг шлифовальный Ø125 мм DEERFOS (SA-331) б/отв (P240) - по 8 шт.;
- Круг шлифовальный Ø125 мм DEERFOS (SA-331) б/отв (P320) - по 16 шт.;
- Круг шлифовальный Ø125 мм DEERFOS (SA-331) б/отв (P600) - по 8 шт.;
- Масло бытовое для смазки инструмента 100 мл - 1 шт.;
- Клей аэрозольный в баллоне 400 мл - 1 шт.;
- Микроподача для станка ADEMS GMT II - 1 шт.;
- Шарошка алмазная шлифовальная цилиндрическая закругленная 10x20 мм, хвост 6 мм - 1 шт.;
- Карандаш для правки (алмазный) 6x45 - 1 шт.;
- Контейнер прямоугольный (0,6 л) - 2 шт.;
- Губка поролоновая - 2 шт.;
- Обучающий видеокурс «Заточка маникюрного инструмента» - 1 шт.




Технические характеристики

- Вес - 25 кг (без частотного преобразователя)
- Габариты: длина 660 мм, ширина 540 мм, высота 330 мм
- Напряжение питания подсветки - 12 В
- Частотный преобразователь (опционально)
- Частота вращения регулируемая от 1000 - 2950 об/мин, напряжение питания - 220/50/60 В/Гц

Параметры сети для станка ADEMS GMT II

 300 Вт  220 В/50 Гц




Дополнительные приспособления

Продаются отдельно - пригодятся в работе!

- Набор для заточки ножей и ножниц
- Приспособление для подгибки маникюрных и парикмахерских ножиц
- Приспособление для кернения и ремонта маникюрных кусачек (накожниц)
- Угломер электронный EQJH1-90
- Микроподача для станка ADEMS GMT II
- Диск алюминиевый с магнитом для станка

ЗАКАЗЫВАЙТЕ, ЗВОНИТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ!

-  +7 927 892-22-01
-  445043, РФ, г. Тольятти, ул. Коммунальная д.39, оф. 847А
-  sales@adems.ru
-  +7 927 892-22-01
-  ADEMS заточное дело
-  @ADEMS63
-  adems_oficial



ПОЖИЗНЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Бесплатная консультация по работе купленного оборудования